


## X-CYCLONE® RKMR 系列



## 可选配件

- 压差显示用于排气管道清理器的监控。
- 虹吸管，排放管道，连接套管和闭塞栓用于分离出去的液体。



## 技术数据 – X-CYCLONE® RKMR 系列

设备型号	订货号	适用风量 (立方米/小时)	尺寸				总压损* (Pa)	重量 (公斤)
			长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	管道接口 (毫米)		
RKMR-01	3036.0500.1000	5000	1600	720	990	645 x 665	600	162
RKMR-02	3036.0750.1000	7500	1600	1030	990	955 x 665	600	213
RKMR-03	3036.1000.1000	10000	1600	1340	990	1265 x 665	600	264
RKMR-04	3036.1000.2000	10000	1600	720	1610	645 x 1285	600	274
RKMR-05	3036.1500.1000	15000	1600	1030	1610	955 x 1285	600	356
RKMR-06	3036.2000.1000	20000	1600	1340	1610	1265 x 1285	600	428
RKMR-07	3036.3000.1000	30000	1600	1340	2230	1265 x 1905	600	582
RKMR-08	3036.3000.2000	30000	1600	1960	1610	1885 x 1285	600	602
RKMR-09	3036.4500.1000	45000	1600	1960	2230	1885 x 1905	600	808
RKMR-10	3036.6000.1000	60000	1600	2580	2230	2505 x 1905	600	1064
RKMR-11	3036.6000.2000	60000	1600	1960	2850	1885 x 2525	600	1064
RKMR-12	3036.8000.1000	80000	1600	2580	2850	2505 x 2525	600	1332

\* 压损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。