



## X-CYCLONE® RKE 系列



## 可选配件

- 凝聚器采用玻璃纤维编织材料，有效针对含油的 PM1.0 微粒。
- 压差显示用于排气管道清理器的监控。
- 虹吸管，排放管道，连接套管和闭塞栓用于分离出去的液体。



## 技术数据 – X-CYCLONE® RKE 系列

设备型号	订货号	适用风量* (立方米/小时)	尺寸				电气数据			总压损* (Pa)	重量 (公斤)
			长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	管道接口 (毫米)	电压 (伏)	电流 (安)	功率 (瓦)		
RKE-1	3037.1200.1000	1200	660	630	710	320 x 320	1~230	0.7	160	800	75
RKE-2	3037.1600.1000	1600	660	790	710	490 x 320	1~230	0.7	160	800	80
RKE-3	3037.2400.1000	2400	660	790	880	490 x 490	1~230	0.7	160	800	95
RKE-4	3037.3300.1000	3300	660	890	1120	620 x 620	1~230	1.4	320	800	135
RKE-5	3037.6000.1000	6000	660	1130	1240	840 x 840	1~230	1.4	320	800	170
RKE-6	3037.X000.1000	10000	660	1380	1510	1160 x 1160	1~230	1.4	320	800	210

\* 注意：压力耗损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。