


X-CYCLONE® RKGN 系列



可选配件

- 压差显示用于排气管道清理器的监控。
- 虹吸管，排放管道，连接套管和闭塞栓用于分离出去的液体。



技术数据 – X-CYCLONE® RKGN 系列

| 设备型号 | 订货号 | 适用风量 (立方米/小时) | 尺寸 | | | | 总压损* (Pa) | 重量 (公斤) |
|--------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | | 长 (毫米) | 宽 (毫米) | 高 (毫米) | 管道接口 (毫米) | | |
| RKGN-1 | 3039.0800.1000 | 800 | 1500 | 460 | 460 | 300 x 300 | 800 - 1200 | 95 |
| RKGN-2 | 3039.1200.1000 | 1200 | 1500 | 540 | 460 | 400 x 300 | 800 - 1200 | 115 |
| RKGN-3 | 3039.1600.1000 | 1600 | 1500 | 700 | 460 | 550 x 300 | 800 - 1200 | 135 |
| RKGN-4 | 3039.2400.1000 | 2400 | 1500 | 700 | 650 | 550 x 450 | 800 - 1200 | 175 |
| RKGN-5 | 3039.3200.1000 | 3200 | 1500 | 700 | 700 | 550 x 550 | 800 - 1200 | 200 |
| RKGN-6 | 3039.4800.1000 | 4800 | 1500 | 1190 | 810 | 1040 x 660 | 800 - 1200 | 325 |
| RKGN-7 | 3039.7200.1000 | 7200 | 1500 | 1190 | 1120 | 1040 x 970 | 800 - 1200 | 370 |

* 压损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。

更多通风和过滤方案、技术和产品信息，请登录 www.wald.cn，或直接联系我们



021-6495 5957



wald@wald.cn